

EnviraCOM Error Codes

Error codes

- 027** Faulty thermostat (must be replaced)
- 035** Duplicate thermostat zone detected
- 036** Duplicate UV timer
- 037** Duplicate filter timer
- 038** Duplicate humidifier pad timer
- 039** Duplicate indoor humidity sensor
- 040** Compressor should be running but it is not
- 050** Duplicate outdoor temperature sensor
- 052** Faulty post-coil air discharge sensor
- 053** Faulty outdoor temperature sensor
- 054** Faulty indoor humidity sensor
- 089** Heating/cooling equipment is missing
- 090** Data interface is continuously busy
- 091** Thermostat is not receiving data from other equipment
- 118** Faulty discharge air temperature sensor
- 119** Faulty temperature sensor
- 121** Duplicate post-coil air discharge sensor
- 122** Network Zone Panel not found



EnviraCOM Codes d'erreur

Codes d'erreur

- 027** Le thermostat est défectueux (doit être remplacé)
- 035** Détection de deux zones de thermostat
- 036** Deux temporisateurs UV ont détecté
- 037** Deux temporisateurs de filtre ont détecté
- 038** Deux temporisateurs d'humidificateur ont détecté
- 039** Deux senseurs d'humidité ont détecté
- 040** Le compresseur devrait être activé mais il n'est pas
- 050** Deux sondes de température extérieures
- 052** La sonde de décharge d'air est défectueuse
- 053** La sonde de température extérieure est défectueuse
- 054** La sonde d'intérieur d'humidité est défectueuse
- 089** L'équipement est absent (chauffage ou refroidissement)
- 090** L'interface de données est toujours occupée
- 091** Le thermostat ne reçoit pas des données de l'autre équipement
- 118** La sonde de température de l'air de décharge est défectueuse
- 119** La sonde de température est défectueuse
- 121** Deux sondes de décharge d'air ont détecté
- 122** Panneau de zonage du réseau introuvable

EnviraCOM Códigos de error

Códigos de error

- 027** El termostato es defectuoso (debe ser substituido)
- 035** Se detectó el termostato de la zona duplicada
- 036** Dos contadores de tiempo UV detectados
- 037** Dos contadores de tiempo del filtro detectaron
- 038** Dos contadores de tiempo del humectador detectaron
- 039** Dos sensores de la humedad detectaron
- 040** El compresor debe ser activado pero no es
- 050** Dos sensores de temperatura exterior
- 052** El sensor de la descarga del aire es defectuoso
- 053** El sensor de temperatura exterior es defectuoso
- 054** El sensor de interior de la humedad es defectuoso
- 089** El equipo falta (calefacción o el refrescarse)
- 090** El interfaz de los datos está siempre ocupado
- 091** El termostato no está recibiendo datos del otro equipo
- 118** El sensor de temperatura del aire de la descarga es defectuoso
- 119** El sensor de temperatura es defectuoso
- 121** Dos sensores de la descarga del aire detectaron
- 122** No se encontró Panel de zona de red

Automation and Control Systems

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

<http://yourhome.honeywell.com>



Printed in U.S.A. on recycled
paper containing at least 10%
post-consumer paper fibers.

® U.S. Registered Trademark.

© 2007 Honeywell International Inc.

Patents pending. All rights reserved.

69-2063EFS—1 M.S. Rev. 03-07

Honeywell Limited-Honeywell Limitée

35 Dynamic Drive

Toronto, Ontario M1V 4Z9

Honeywell